







OSMO CLEAN







DIE MARKE FÜR QUALITÄT




Osmoclean Smart-Plus

Anleitung







17



18



19



20



21



21



Einzelteile im Überblick



1. Winkel 1/4 Zoll
2. Durchflussbegrenzer Flow je nach Größe
3. Schlauch 1/4 Zoll
4. Gerader Verbinder 1/4 Zoll
5. Winkel 1/4 Zoll
6. Rückschlagventil
7. Doppelklammer
8. Membrangehäuse
9. Abschaltventil
10. T-Stück 1/4 Zoll x 1/4 Zoll
11. Druckmanometer
12. Frontanschluss
13. Verschlussstopfen
14. Filterset

Filterset



Membrane



OSMO  **CLEAN**

DIE MARKE FÜR QUALITÄT

www.osmoseanlagen-shop.de